



## Garderobenschrank mit Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	949624 2
GTIN	4062406082284
Artikelklasse	92S

### Beschreibung

#### HINWEIS: Farbauswahl möglich

#### Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60x35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

#### Norm:

#### DIN 4547

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierung möglich.

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe: 2090 mm

Breite: 610 mm

Tiefe: 500 mm

je Abteil Nutzbreite: 230 mm  
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm  
 je Kleider-Abteil Nutzhöhe: 1260 mm

## Technische Beschreibung

Höhe	2090 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Sitzbank Höhe	420 mm
Tiefe	500 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Gewicht	45 kg
Sitzbank Tiefe	315 mm
Breite	610 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Fachboden Breite	220 mm
Anzahl Abteile	2
je Abteil Nutzbreite	230 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

## Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Spiegel Stück 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Stück 1	949761 1

Zusätzlicher Schuhboden Abteibbreite 300 mm

949760 300