



Garderobenschrank mit Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

Bestellnummer

949624 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Abteilmbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:**DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Breite

220 mm

Höhe	2090 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Sitzbank Tiefe	315 mm
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Breite	900 mm
je Abteil Nutzbreite	230 mm
Sitzbank Höhe	420 mm
Anzahl Abteile	3
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Gewicht	63 kg
Tiefe	500 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Spiegel Typ 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1