



Garderobenschrank mit Sitzbank und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer

949625 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Anzahl Abteile	2
Fachboden Tiefe	465 mm
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Fachboden Breite	220 mm
je Abteil Nutzbreite	230 mm
Sitzbank Tiefe	315 mm
Gewicht	45 kg
Sitzbank Höhe	420 mm
Tiefe	500 mm
Breite	610 mm
Höhe	2090 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1