



Garderobenschrank mit Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	949624 4
GTIN	4062406082307
Artikelklasse	92S

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60x35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe: 2090 mm

Breite: 1190 mm

Tiefe: 500 mm

je Abteil Nutzbreite: 230 mm
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm
 je Kleider-Abteil Nutzhöhe: 1260 mm

Technische Beschreibung

je Abteil Nutztiefe	465 mm
Sitzbank Höhe	420 mm
Breite	1190 mm
Anzahl Abteile	4
Höhe	2090 mm
Fachboden Breite	220 mm
je Abteil Nutzbreite	230 mm
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Gewicht	80 kg
Tiefe	500 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Sitzbank Tiefe	315 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Spiegel Stück 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Stück 1	949761 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10

Zusätzlicher Schuhboden Abteibbreite 300 mm

949760 300