



## Garderobenschrank mit Schrägdach, Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer

949640 2

GTIN

Artikelklasse

92S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Die Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten der Sitzbank standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, Sitzbank ähnlich anthrazitgrau, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Höhe hinten	2290 mm
Sitzbank Tiefe	315 mm
Höhe vorne	2090 mm
Sitzbank Höhe	420 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Sitzbank Breite	610 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
je Abteil Nutzbreite	220 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Breite	610 mm
Gewicht	59 kg
Tiefe	500 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

---

## Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Spiegel Typ 1	949770 1