



Garderobenschrank mit Schrägdach, Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer

949640 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Die Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten der Sitzbank standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, Sitzbank ähnlich anthrazitgrau, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe vorne	2090 mm
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Gewicht	102 kg
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Tiefe	500 mm
Breite	1190 mm
Sitzbank Höhe	420 mm
Höhe hinten	2290 mm
Fachboden Breite	220 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Sitzbank Breite	1190 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Sitzbank Tiefe	315 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Spiegel Typ 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300