

Garderobenschrank mit Sitzbank und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	949625 4
GTIN	4062406082338
Artikelklasse	92S

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.** Keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe: 2090 mm Breite: 1190 mm Tiefe: 500 mm

je Abteil Nutzbreite: 230 mm je Abteil Nutztiefe: 465 mm

je Kleider-Abteil Nutzhöhe: 1260 mm

Technische Beschreibung

420 mm
230 mm
465 mm
80 kg
2090 mm
220 mm
345 mm
500 mm
465 mm
1260 mm
315 mm
1190 mm
4
0,8 mm
110 Grad
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Zusätzlicher Schuhboden Abteilbreite 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Stück 1	949761 1
	085875 40



Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm

Spiegel Stück 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Vorhängeschloss verzinkt verschiedenschließend Typ 40	085822 40