



Garderobenschrank zur Schwarz-Weiß-Trennung mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949702 2
GTIN	4062406082420
Artikelklasse	92S

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Garderobenschrank mit extra breitem, geteiltem Fach für Schwarz-Weiß-Trennung. Die Zwischenwand innerhalb eines Abteils dient zur hygienischen Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Die zwei zueinander schließenden Flügeltüren sind durch ein Schloss zentral abschließbar. Ausführung des Garderobenschranks wie unter Nr. 949601 beschrieben. Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe: 1800 mm

Breite: 610 mm

Tiefe: 500 mm
 je Abteil Nutzbreite: 2 × 240 mm
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm
 je Kleider-Abteil Nutzhöhe: 1260 mm

Technische Beschreibung

Höhe	1800 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Tiefe	500 mm
je Abteil Nutzbreite	2 × 240 mm
Gewicht	43 kg
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Breite	610 mm
Fachboden Breite	220 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Zusätzlicher Schuhboden Abteilbreite 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Stück 1	949761 1
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Vorhängeschloss verzinkt verschiedenschließend Typ 40	085822 40
Spiegel Stück 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10

Kleiderbügel Stück 1

949775 1