



Garderobenschrank mit Schrägdach zur Schwarz-Weiß-Trennung mit Kunststofffüßen und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer

949713 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit extra breitem, geteiltem Fach für Schwarz-Weiß-Trennung. Die Zwischenwand innerhalb eines Abteils dient zur hygienischen Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Die zwei zueinander schließenden Flügeltüren sind durch ein Schloss zentral abschließbar. Ausführung des Garderobenschranks wie unter Nr. 949620 beschrieben. Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe hinten

2000 mm

Breite	1190 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Fachboden Breite	220 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Gewicht	83 kg
Höhe vorne	1800 mm
Tiefe	500 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
je Abteil Nutzbreite	2 × 240 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Spiegel Typ 1	949770 1
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300