



Garderobenschrank mit Schrägdach zur Schwarz-Weiß-Trennung mit Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	949714 4
GTIN	4062406082550
Artikelklasse	92S

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Garderobenschrank mit extra breitem, geteiltem Fach für Schwarz-Weiß-Trennung. Die Zwischenwand innerhalb eines Abteils dient zur hygienischen Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Die zwei zueinander schließenden Flügeltüren sind durch ein Schloss zentral abschließbar. Ausführung des Garderobenschranks wie unter Nr. 949620 beschrieben. Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe vorne: 1800 mm

Höhe hinten: 2000 mm

Breite: 1190 mm
 Tiefe: 500 mm
 je Abteil Nutzbreite: 2 × 240 mm
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm

Technische Beschreibung

Höhe hinten	2000 mm
Breite	1190 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Höhe vorne	1800 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Gewicht	83 kg
Tiefe	500 mm
Fachboden Breite	220 mm
je Abteil Nutzbreite	2 × 240 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Schuhschale aus Kunststoff Stück 1	949761 1
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Vorhängeschloss verzinkt verschiedenschließend Typ 40	085822 40
Spiegel Stück 1	949770 1

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300