

**Garant****Kegelsenker-Satz Nr. 150150 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 17**

## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 150310 17     |
| GTIN          | 4062406081355 |
| Artikelklasse | 11M           |

## Beschreibung

### Ausführung:

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

### Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

### Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;  
11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

## Technische Beschreibung

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Anzahl Schneiden Z       | 3             |
| Anzahl Senker            | 17            |
| Beschichtung             | unbeschichtet |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad       |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Schneidstoff | HSS                     |
| Norm         | DIN 335 C               |
| Schaft       | Zylinderschaft mit h9   |
| Farbring     | ohne                    |
| Produktart   | Stufen- und Kegelsenker |

## Anwenderdaten

|                               | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Kunststoffe               | geeignet         | 70 m/min       | N        |
| Alu (kurzspanend)             | geeignet         | 33 m/min       | N        |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 28 m/min       | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 27 m/min       | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet | 27 m/min       | P        |
| nass maximal                  | geeignet         |                |          |
| trocken                       | bedingt geeignet |                |          |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm | 150150 11,5 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm    | 150150 8    |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 20,5 mm | 150150 20,5 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm   | 150150 10   |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 4,3 mm  | 150150 4,3  |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 25 mm   | 150150 25   |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 16,5 mm | 150150 16,5 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 7 mm    | 150150 7    |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm   | 150150 15   |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 5 mm    | 150150 5    |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 23 mm   | 150150 23   |

|  |             |
|--|-------------|
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm   | 150150 19   |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm    | 150150 6    |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10,4 mm | 150150 10,4 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 12,4 mm | 150150 12,4 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6,3 mm  | 150150 6,3  |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8,3 mm  | 150150 8,3  |