

Garant
VBMT 110304, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	261144 HB7415
GTIN	4045197714220
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 110304 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1 mm

 Vorschub f : 0,1 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1 mm
Vorschub f	0,1 mm/U

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen