



Kombischleifscheibe PREMIUM*** CUT AND GRIND, Scheiben-Ø: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563220 125
GTIN	9003170019156
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Dünne **Kombischleifscheibe** mit Multilayer-Struktur für hohe Stabilität, mit Tiefenschnitt-Schutz im Kröpfungsbereich.

Verwendung:

Zum Trennen und für leichtes Abtragschleifen ohne Werkzeugwechsel.

Spezifikation:

A46Q-BFXA.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Scheibenbreite	2 mm
Formbeschreibung	gekröpft
Spezifikation	A46Q-BFXA
Scheiben-Ø	125 mm

für Materialstärken	6 - 10 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		