



Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	630266 6
GTIN	4018754261499
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8
und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631000 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5; 6

Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116

Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150

Verlängerung: 1 St. Nr. 632400 Gr. 150

Kardangelen: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4

Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 3,5-13 mm

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6 mm

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	3,5-13 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	227 mm
Breite	131 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631000 5,5
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631000 7
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631000 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll lang Sechskant 6 mm	631700 6
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632400 150
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631000 4,5
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631000 5
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631000 13
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631000 12
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631000 11
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 3,5 mm	631000 3,5
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll Typ	632000
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631000 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll lang Sechskant 5 mm	631700 5
	631700 3

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll lang Sechskant 3 mm

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll lang Sechskant 4 mm

631700 4

Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge mm

632800

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm

631000 4

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm

631000 10

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm

631000 9

Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge mm

633000

Kardangelenk 1/4 Zoll Typ

633500

Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4

633500 1/4