



Kardangeln 1/4 Zoll, Typ: 1/4



Bestelldaten

Bestellnummer	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Außenvierkante nach DIN 3120 A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120. Durch versenkte Innenvierkante, angekuppte Außenvierkante und vier Einschnapprillen lassen sich die Antriebs- und Verbindungsteile „blind“ zusammenstecken.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 633529

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
ganze Länge	37 mm
mit QuickRelease	nein
Produktart	Kardangeln

