

Garant**HiPer-Drill Schneideinsatz m7, HB7725, Ø D: 31,5 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	231660 31,5
GTIN	4045197714763
Artikelklasse	21M

Beschreibung**Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 31 mm

Vorschub f in GG(G): 0,46 mm/U

Technische Beschreibung

für Grundelement Ø D	31 mm
Vorschub f in GG(G)	0,46 mm/U
Ø D	31,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7725

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren