

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Artikelklasse	21U

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	A25X DCLNR/L12
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Plattengröße	12 mm
Mittenversatz $L_3$	17 mm
Unterlegplatte	259033 2
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	29,5 mm
Unterlegplattenschraube	259027 2
Gesamtlänge L	225 mm
Spannhöhe $L_2$	24,3 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 1
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange