

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Artikelklasse	21U

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	A32X DCLNR/L12
Gesamtlänge L	288 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	38 mm
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Unterlegplattenschraube	259027 2
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	259033 2
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 1
Schaft-Ø $D_5$	35 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange