

Garant

Stahl-Bohrstange A.. DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Artikelklasse	21U

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	17 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	29,5 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
ISO-Code Halter	A25X DCLNR/L12
Unterlegplattenschraube	259027 2
Plattengröße	12 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Unterlegplatte	259033 2
Spannhöhe L_2	24,3 mm
Gesamtlänge L	225 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 1
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange