

Garant**Stahl-Bohrstange A.. DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Artikelklasse	21U

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	38 mm
Gesamtlänge L	288 mm
Unterlegplatte	259033 2
Einstellwinkel κ	95 Grad
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Mittenversatz L_3	22 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Plattengröße	12 mm
Unterlegplattenschraube	259027 2
ISO-Code Halter	A32X DCLNR/L12
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 1
Schaft-Ø D_s	35 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange