

Garant GRIDLINE

**Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 850 mm, Bambus-Platte,
Plattenlänge: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922021 1000
GTIN	4062406083144
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Material Arbeitsplatte	Bambus
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Gewicht	50 kg

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhe	850 mm
Serie	vario Basic
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 1000 mm	927140 1000
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1000 mm	926001 1000
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Knotenblech Typ 1	927122 1