

Garant GRIDLINE

**Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 850 mm, Bambus-Platte,
Plattenlänge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922021 1500
GTIN	4062406083151
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Höhe	850 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	68 kg
Serie	vario Basic

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Material Arbeitsplatte	Bambus
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Knotenblech Typ 1	927122 1
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1500 mm	926001 1500
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 1500 mm	927140 1500