

Garant GRIDLINE

Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922024 2000
GTIN	4062406083199
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	86 kg
Serie	vario Basic
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Höhe	850 mm

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Knotenblech Typ 1	927122 1
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 2000 mm	927140 2000
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 2000 mm	926081 2000
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800