

Garant GRIDLINE

Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922034 2000
GTIN	4062406083281
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Serie	vario Basic
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Höhe	950 mm
Gewicht	87 kg

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 2000 mm	927140 2000
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex Plattenlänge 2000 mm	926081 2000
Knotenblech Typ 1	927122 1