

Garant GRIDLINE

**Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, Plattenlänge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922037 2000
GTIN	4062406083311
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

**Lieferumfang:**

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Höhe	950 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Serie	vario Basic
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm

Material Arbeitsplatte	Eluplan
Gewicht	87 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

## Zubehör

Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 2000 mm	926241 2000
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 2000 mm	927140 2000
Knotenblech Typ 1	927122 1