

Garant GRIDLINE

**Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel,
Plattenlänge: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922027 1000
GTIN	4062406083205
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	50 kg
Höhe	850 mm
Serie	vario Basic
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 1000 mm	927140 1000
Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 1000 mm	926241 1000