

Garant GRIDLINE

Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922034 1000
GTIN	4062406083267
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Höhe	950 mm

Gewicht	51 kg
Serie	vario Basic
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex Plattenlänge 1000 mm	926081 1000
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 1000 mm	927140 1000
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Knotenblech Typ 1	927122 1