

Garant GRIDLINE

**Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, Plattenlänge: 1000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 922037 1000   |
| GTIN          | 4062406083298 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

**Lieferumfang:**

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm |
| Gewicht             | 51 kg  |

|  |  |
|--|--|
| Arbeitsplatte Länge  | 1000 mm  |
| Serie  | vario Basic  |
| Material Arbeitsplatte   | Eluplan  |
| Höhe   | 950 mm   |
| Arbeitsplatte Stärke   | 50 mm  |
| Konstruktionsausführung  | Stahlrohrkonstruktion  |
| Materialstärke   | 1 mm   |
| Werkbank Höhe  | 950 mm   |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 600 kg   |
| Plattenstärke  | 50 mm  |
| Farbauswahl  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart   | Arbeitstisch   |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Knotenblech Typ 1  | 927122 1    |
| Fußteil Höhe 900 mm  | 927000 900  |
| Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan)<br>Plattenlänge 1000 mm | 926241 1000 |
| Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für<br>Plattenlänge 1000 mm              | 927140 1000 |