

Garant GRIDLINE

**Vario Basic Werkbank, mit Rückwand, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, Plattenlänge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922037 1500
GTIN	4062406083304
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zusätzliche Rückwand zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Mit 1 × Paar Knotenbleche zur Versteifung.

**Lieferumfang:**

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, 1 × Rückwand zweiteilig, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	69 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan

Serie	vario Basic
Höhe	950 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	600 kg
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

---

## Zubehör

Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 1500 mm	926241 1500
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 1500 mm	927140 1500
Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900