

**Garant**
**Tauchfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten VCG., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 40/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	211811 40/3
GTIN	4045197715074
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.

Durch Gewindeanschluß beliebig verlängerbar.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
passende Wendeschneidplatte	VCG. 2205
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Aufnahmegewinde M	M16
Schneiden- $\varnothing D_c$	40 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Bohrzirkularfräsen $a_p$	8 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	5,65 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	30,34 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	78 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Tauchfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219800
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP