

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 16G, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 12x20G, Plattenlänge: 1500/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922054 1500/2
GTIN	4062406083588
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

Lieferumfang:

2 x Fußteile, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Anzahl Schubladen	2
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Gewicht	83 kg
Höhe	950 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
Serie	vario
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Knotenblech Typ 1	927122 1
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 1500 mm	926081 1500