

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 16G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 12×20G, Plattenlänge: 1500/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922051 1500/2
GTIN	4062406083526
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	83 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Schubladen Nutzbreite in G	12
Anzahl Schubladen	2
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
Höhe	950 mm
Serie	vario
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1
Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2