

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 16G, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, 12x20G, Plattenlänge: 2000/2mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 922057 2000/2 |
| GTIN | 4062406083663 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

Lieferumfang:

2 x Fußteile, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|--------|
| Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|--|--|
| Arbeitsplatte Länge | 2000 mm |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 225 mm |
| Anzahl Schubladen | 2 |
| Schubladen Nutzbreite | 300 mm |
| Schubladengehäuse Tiefe | 650 mm |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm |
| Gewicht | 97 kg |
| Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 |
| Schubladengehäuse Höhe | 300 mm |
| Höhe | 950 mm |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg |
| Serie | vario |
| Schubladengehäuse Breite | 400 mm |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm |
| Schubladen Nutzbreite in G | 12 |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion |
| Materialstärke | 1 mm |
| Werkbank Höhe | 950 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Plattenstärke | 50 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | 12×20G |
| Produktart | Werkbank |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Schlossblende für GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 927500 150 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 927500 75 |
| Knotenblech Typ 1 | 927122 1 |
| Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 2000 mm | 926241 2000 |
| Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2 | 927300 300/2 |
| Fußteil Höhe 900 mm | 927000 900 |