

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922531 1500
GTIN	4062406084141
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 125

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Anzahl Schubladen	1
Höhe	950 mm
Serie	vario
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	125 mm
Gewicht	103 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Höhe	200 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1500 mm	926001 1500
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 200/1	927600 200/1
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Knotenblech Typ 1	927122 1