

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 16G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 12×20G,  
Plattenlänge: 1500/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922131 1500/6
GTIN	4062406083823
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Lieferumfang:**

1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite in G	12
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	vario
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Gewicht	121 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Höhe	950 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Höhe	900 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927500 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927500 250
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/6	927300 900/6
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1500 mm	926001 1500
Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900