

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1500/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922674 1500/4
GTIN	4062406084714
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 75, 125

**Lieferumfang:**

2 x Fußteil, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Höhe	400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Serie	vario
Schubladengehäuse Nutzhöhe	325 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Gewicht	131 kg
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Höhe	950 mm
Anzahl Schubladen	4
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Knotenblech Typ 1	927122 1
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 1500 mm	926081 1500
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4