

Garant**Abstechschwert Heavy Duty, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w:
45/6,0mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273558 45/6,0 |
| GTIN | 4062406084387 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Ausführung:**

Ab Schwerthöhe 100 mm mit vier Plattensitzen.

Passend für:

Halter Nr. 273984 – 274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------------|
| für maximalen Werkstück-Ø | 180 mm |
| Schwerthöhe h ₅ | 45 mm |
| Stechbreite w | 6 mm |
| Gesamtlänge L | 225 mm |
| Einsatzart | neutral |
| Innenkühlung | nein |
| Systemschlüssel | ja |
| axiales Stechen möglich | nein |
| Produktart | Stechschwert |

