

Garant**Absteckschwert Heavy Duty, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w:
60/3,1mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273558 60/3,1
GTIN	4062406084394
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Ab Schwerthöhe 100 mm mit vier Plattensitzen.

Passend für:

Halter Nr. 273984 – 274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	60 mm
für maximalen Werkstück-Ø	180 mm
Stechbreite w	3,1 mm
Gesamtlänge L	230 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

