

**Garant****Absteckschwert Heavy Duty, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w:  
60/4,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273558 60/4,1
GTIN	4062406084400
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Ab Schwerthöhe 100 mm mit vier Plattensitzen.

**Passend für:**

Halter Nr. 273984 – 274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Technische Beschreibung**

für maximalen Werkstück-Ø	190 mm
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	60 mm
Stechbreite w	4,1 mm
Gesamtlänge L	230 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

