

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Tür, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 2000/T2mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 922784 2000/T2 |
| GTIN | 4062406085421 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Gehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lieferumfang:

1 x Fußteil, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen und Tür, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|--------|
| Schubladengehäuse Tiefe | 650 mm |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Höhe | 850 mm |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 700 mm |
| Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm |
| Schubladengehäuse Breite | 600 mm |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 |
| Gewicht | 133 kg |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 800 kg |
| Schubladen Nutzbreite in G | 20 |
| Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm |
| Arbeitsplatte Länge | 2000 mm |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm |
| Serie | vario |
| Anzahl Schubladen | 2 |
| Schubladengehäuse Höhe | 800 mm |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion |
| Materialstärke | 1 mm |
| Werkbank Höhe | 850 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Plattenstärke | 50 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Türöffnungswinkel | 180 Grad |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | 20×20G |
| Produktart | Werkbank |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 927800 75 |
| Schiebegriff für GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Knotenblech Typ 1 | 927122 1 |
| Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 2000 mm | 926081 2000 |
| Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/2 | 927610 800/2 |
| Fußteil Höhe 800 mm | 927000 800 |