

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 24G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 2000/6+6mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922804 2000/6+6
GTIN	4062406085568
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lieferumfang:

2 x Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Höhe	850 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Serie	vario
Schubladengehäuse Breite	600 mm

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Anzahl Schubladen	12
Schubladen Nutzbreite in G	20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Gewicht	212 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 2000 mm	926081 2000
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/6	927600 800/6