

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 24G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000/6+2Tmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922804 2000/6+2T
GTIN	4062406085575
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75

Türhöhe (rechts) mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (rechts): 1

**Lieferumfang:**

2 × Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schubladen	8
Höhe	850 mm

Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Serie	vario
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Gewicht	178 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Türöffnungswinkel	180 Grad
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/6	927600 800/6
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/2	927610 800/2
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 2000 mm	926081 2000