

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 24G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000/6+2Tmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922811 2000/6+2T
GTIN	4062406085650
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75

Türhöhe (rechts) mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (rechts): 1

Lieferumfang:

2 × Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Serie	vario
Schubladen Nutztiefe in G	20

Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Anzahl Schubladen	8
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Höhe	950 mm
Gewicht	185 kg
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Türöffnungswinkel	180 Grad
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927800 250
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/6	927600 900/6
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/2	927610 900/2
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 2000 mm	926001 2000