

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 24G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 20×20G,  
Plattenlänge: 2000/6+7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922811 2000/6+7
GTIN	4062406085636
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Lieferumfang:**

2 × Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Schubladengehäuse Breite	600 mm
Anzahl Schubladen	13
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Höhe	950 mm
Serie	vario
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	227 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927800 250
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/6	927600 900/6
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 2000 mm	926001 2000
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/7	927600 900/7