

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 24G, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel, 20x20G, Plattenlänge: 2000/7+2Tmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922807 2000/7+2T
GTIN	4062406085629
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75

Türhöhe (rechts) mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (rechts): 1

Lieferumfang:

2 x Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Schubladen Nutzbreite	500 mm

Höhe	850 mm
Gewicht	185 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Anzahl Schubladen	9
Serie	vario
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Türöffnungswinkel	180 Grad
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
---------------------------------------	------------

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/7	927600 800/7
Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 2000 mm	926241 2000
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/2	927610 800/2