

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 24G, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000/7+2Tmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922814 2000/7+2T
GTIN	4062406085704
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75

Türhöhe (rechts) mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (rechts): 1

Lieferumfang:

2 × Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	vario
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Höhe	950 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Anzahl Schubladen	9
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Gewicht	192 kg
Türöffnungswinkel	180 Grad
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	955081 26
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955071 22
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/2	927610 900/2
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/7	927600 900/7
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 2000 mm	926081 2000