

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 24G, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 2000/6+6mm****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 922817 2000/6+6 |
| GTIN          | 4062406085728   |
| Artikelklasse | 9GG             |

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Lieferumfang:**

2 × Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anzahl Schubladen          | 12     |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 800 mm |
| Schubladen Nutztiefe in G  | 20     |

|  |  |
|--|--|
| Gewicht  | 220 kg   |
| Arbeitsplatte Tiefe  | 750 mm   |
| Schubladengehäuse Breite   | 600 mm   |
| Schubladen Nutzbreite  | 500 mm   |
| Serie  | vario  |
| Schubladen Nutztiefe   | 500 mm   |
| Schubladengehäuse Tiefe  | 650 mm   |
| Höhe   | 950 mm   |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1000 kg  |
| Schubladen Nutzbreite in G   | 20   |
| Arbeitsplatte Länge  | 2000 mm  |
| Arbeitsplatte Stärke   | 50 mm  |
| Schubladen Nutzfläche in G   | 20×20  |
| Materialstärke   | 1 mm   |
| Werkbank Höhe  | 950 mm   |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit   | 75 kg  |
| Plattenstärke  | 50 mm  |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)  | 100 %  |
| Stiftzylinderschloss   | modularer Steckesatz   |
| Farbauswahl  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut  | 20×20G   |
| Produktart   | Werkbank   |

## Zubehör

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 927800 150  |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21   | 914227 KO21 |

|  |              |
|--|--------------|
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm   | 927800 75    |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm  | 927800 125   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm  | 927800 100   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm  | 927800 250   |
| Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen<br>900/6                     | 927600 900/6 |
| Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan)<br>Plattenlänge 2000 mm | 926241 2000  |