

Garant
Abstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 8,0mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Artikelklasse	21H

Beschreibung
Ausführung:

Mit Schutzfase. Für erhöhte Zerspanungsleistung, Stähle höherer Festigkeit und unterbrochene Schnitte (Vorschub um 10 % erhöhen).

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	8 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiAlSiN ²
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,19 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB9140
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		