

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit 2 Gehäusen, Klapp-Höhenverstellgerät, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500/6+1Tmm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 922834 1500/6+1T |
| GTIN | 4062406085933 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Gehäuse mit GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr. 120 inklusive Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120. Gehäusebreite Schraubstockgehäuse 16G, inklusive Schublade. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Gehäuse mit Schraubstock: Tür durch Stiftzylinderschloss verschließbar. Schublade nicht verschließbar.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 150

Türhöhe (rechts) mm: 675

Lieferumfang:

1 × Gehäuse mit Schubladen, 1 × Gehäuse inklusive Klapp-Höhenverstellgerät und Schraubstock, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--|
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1000 kg |
| Schubladengehäuse Tiefe | 650 mm |
| Schubladen Nutzbreite in G | 20 |
| Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm |
| Schubladengehäuse Höhe | 900 mm |
| Schubladengehäuse Breite | 600 mm |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm |
| Arbeitsplatte Länge | 1500 mm |
| Serie | vario |
| Anzahl Schubladen | 7 |
| Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 |
| Gewicht | 186 kg |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 800 mm |
| Höhe | 950 mm |
| Materialstärke | 1 mm |
| Werkbank Höhe | 950 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Plattenstärke | 50 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | 20×20G |
| Produktart | Werkbank |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 927800 100 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 927800 75 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm | 927800 250 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 927500 150 |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 927800 150 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 927800 125 |
| Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 1500 mm | 926081 1500 |
| Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock Höhe 900 mm | 927321 900 |
| Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/6 | 927600 900/6 |