

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit 2 Gehäusen, Klapp-Höhenverstellgerät, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 2000/6+1Tmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922827 2000/6+1T
GTIN	4062406085803
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Gehäuse mit GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr. 120 inklusive Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120. Gehäusebreite Schraubstockgehäuse 16G, inklusive Schublade. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Gehäuse mit Schraubstock: Tür durch Stiftzylinderschloss verschließbar. Schublade nicht verschließbar.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 150

Türhöhe (rechts) mm: 575

Lieferumfang:

1 × Gehäuse mit Schubladen, 1 × Gehäuse inklusive Klapp-Höhenverstellgerät und Schraubstock, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Höhe	850 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Serie	vario
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	193 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Schubladen	7
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock Höhe 800 mm	927321 800
Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 2000 mm	926241 2000
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/6	927600 800/6